

生成日期: 2025-10-27

哈纳HI98713微电脑多量程浊度测定仪

测量范围□0.00to9.99□10.0to99.9□100to1000FNU

符合ISO7027浊度测量标准□CALCHECK校验校准功能

自动量程转换, 测量模式为普通测量、连续测量、平均测量

USB-RS232双数据接口, 200组测量数据存储

哈纳HI98713微电脑多量程浊度测定仪产品简介:

浊度是指由于水中微小颗粒引起的光的散射; 浊度越大, 水中颗粒的数量越大; 即使非常纯净的液体中, 其液体分子也会对光有一定的散射作用。浊度的*低检测限是由杂散光的浓度决定的; 杂散光是指不是由悬浮颗粒引起的散射。

符合ISO7027浊度测量标准, 微处理器通过到达检光器的光强计算出浊度值; 有效的修正了颜色的干扰, 具有色度补偿、光源自动补偿功能, 避免了光源波动引起的干扰, 无需频繁校准。

哈纳HI98713性能特点

多量程，自动量程转换、高、低量程高精度测定

符合ISO7027标准□CALCHECK校验校准功能

GLP管理功能，查询设置、校准、时间等信息

手动校准，内置标准校准点□<0.1□15□100□750FNU

USB-RS232双数据接口、200组数据存储、数据管理

臭氧检测仪适用于饮用水、污水、工业过程水以及纯净水行业臭氧消毒监测。专业包装哈希上海总经商

TL23系列台式浊度仪

提供便捷可靠的浊度测量，适用于绝大部分应用场合

新一代**TL23**系列台式浊度仪，秉承五十年来可靠的浊度技术，并通过改进的产品性能，让您的浊度测量进入不一样的全新体验。

全新的用户界面

采用7寸彩色触摸屏以及全新的用户界面，与哈希分光光度计风格，直观的操作界面和操作步骤让您对测试结果更有信心。

精确且便捷

TL23系列能为您提供浊度测试所需要的一切□USB接口实现数据报告输出，让数据导出，数据溯源以及数据处理更加快捷；新增样品编号设定，方便更好的追溯和管理测试数据。

智能可靠读数判断

通过内部模型检测样品读数的变化，识别稳定性后方才显示读数，保证测量结果的稳定和准确，**地避免人工判断读数变化产生的误判和误差。

专业包装哈希上海总经销商哈希试剂和标准溶液（如COD试剂□pH校准溶液、余氯总氯试剂、氨氮试剂等）并进行询价。

哈希总磷试剂产品特点：1、便携式微电脑，轻触式键盘，全中文菜单，采用背光高亮度LCD显示数值，操作和标定过程全中文提示，使用方便。2、可自动调零和5点自动校正，量程有自动和手动切换，并且有数据非线性处理及数据平滑功能。3、具有选择离子测量功能，其光源自动切换，适用于水中指标的快速定量测定。4、主机内置大功率锂电池和电源适配器，既可用于实验室也可用于野外现场定量测量，充电4小时可连续使用4小时，即充即用。5、采用矩形光学玻璃比色皿，表面平整光洁，克服了圆管比色皿管壁厚薄不均匀造成每次测量的误差，重复性好，测定时更。6、年月日时间显示，设有数据存储查询功能，可满足需求。7、可自动调零和5点自动校正，量程有自动和手动切换，并且有数据非线性处理及数据平滑功能。8、快速、方便的测量总磷及正磷，高量程的钒钼酸盐比色法，适合于质控过程中高浓度的磷酸盐，适用于中量程的氨基酸法，使用试剂量少。

美国hach哈希DR1900便携式分光光度计/哈希1900DR1900是体积*小巧，功能强大的真正便携式分光光度计。

使应用于：●市政污水●自来水、饮用水●锅炉水、冷却水●水处理●环境监测●工业过程监测功能特点●使用5号电池为电源，更灵活方便●预置260多条程序，适用于多种测量场合●中文菜单显示●IP67防护等级，适用于较恶劣的环境●兼容多种尺寸的比色瓶●背光显示，便于在较暗处和阳光直射下操作●可选配使用交流电源及USB输出模块。

哈希作为可信赖的水质分析解决方案提供商和水质监测仪器生产者。

多参数数字滴定器

-产品概述:

采用哈希公司提供的数字滴定器及配套的滴定剂，可测量20个以上的参数。相对于传统的玻璃管滴定装置，数字滴定器可以对消耗的滴定剂体积加以计数，并精确至微升，滴定终点容易掌握。数字滴定器可以在工厂和野外工作现场操作，突破了玻璃管滴定装置只能在实验室操作的环境条件限制。

数字滴定剂采用更换滴定管和滴定剂的方法实现测量多个参数的目的。配套的滴定管和滴定剂以一次性包装的形式提供给实验人员使用，滴定管采用的是防化学腐蚀的材料，使用过程中，滴定剂安全可靠。

-应用行业:

多参数数字滴定器适用于化工、石化、化妆品、生物技术、食品及饮料、环境、表面处理及电镀等众多现场操作领域。

哈希DR1900便携式分光光度计是体积小，功能强大的真正便携式分光光度计。专业包装哈希上海总经销商

SP-lite日照强度计一款低成本但非常精确的通用型硅晶体日照强度计。专业包装哈希上海总经销商

哈希Hach作为可信赖的水质分析解决方案提供商和水质监测仪器生产者，不仅提供***的仪器，还向用户提供各种哈希试剂和标准溶液。哈希试剂/标准溶液具有测量精度高、防止干扰、环境友好等优势。

您可以根据货号或参数查询相关哈希试剂和标准溶液（如COD试剂、pH校准溶液、余氯总氯试剂、氨氮试剂等），并进行询价。

哈希COD试剂2125925 20-1500mg/LCOD 哈希COD试剂2125915 20-1500mg/LCOD 哈希COD试剂2415925 200-15000mg/LCOD 哈希COD试剂2415915 200-15000mg/LCOD 哈希COD试剂2125815 3-150mg/LCOD 哈希COD试剂2125825 3-150mg/LCOD 哈希COD试剂2968000 哈希COD试剂2967900 哈希COD试剂2038225 哈希COD试剂2038215 哈希COD试剂2038325 哈希COD试剂2038315
专业包装哈希上海总经商

上海高信化玻仪器有限公司拥有上海高信化玻生物科技有限公司是一家专注于实验室耗材、试剂及仪器销售和技术服务的生物科技公司，致力于为科研机构、高校、院所及企业提供实验室用品的专业服务。经营产品主要包括移液管, 默克甲醇, 默克色谱柱, 快速cod测定仪, 默克过硫酸钾等产品，销售及涉及生物制药、医疗卫生、检验检疫、疾病预防、疾病预防、环境科学、食品科学、农林牧渔、石油化工等领域。同时代理经销国内外厂商优良科研试剂、耗材及仪器。高信化玻的成长，离不开广大客户的信赖，离不开众多厂商的支持，在未来的岁月，我们将一如既往地为您提供更优良的实验室产品和技术服务，在您的支持和高信化玻的不懈努力下，我们坚信，高信化玻一定会成为您实验室合作的重要伙伴。等多项业务，主营业务涵盖默克， 普兰德，精密网。一批专业的技术团队，是实现企业战略目标的基础，是企业持续发展的动力。上海高信化玻仪器有限公司主营业务涵盖默克， 普兰德，精密网，坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针，赢得广大客户的支持和信赖。公司凭着雄厚的技术力量、饱满的工作态度、扎实的工作作风、良好的职业道德，树立了良好的默克， 普兰德，精密网形象，赢得了社会各界的信任和认可。